

Automatikus munkadarab-adagoló

A Haas automatikus munkadarab-adagoló (APL) a munkadarab-gyártás automatizálásának és a termelékenység növelésének egyszerű és megfizethető módja. Kifejezetten a Haas esztergákhoz és VMC-khez tervezett és kialakított, és közvetlenül a Haas vezérléshez kapcsolódik.

- Mindenre kiterjedő kialakítás plug-and-play képességekkel
- Közvetlen illesztőfelület a Haas vezérléshez
- Legfeljebb 6" hosszúságú x 6" szélességű x 10 lb súlyú munkadarabok férnek el benne (152 mm x 152 mm x 4,5 kg)
- A biztonságos működés érdekében fényfüggőn használ (nem-CE)
- A CE-megfeleléshez opcionális biztonsági védőrácsra van szükség
- Készült az Egyesült Államokban

APL-ek KAPHATÓK:

VF sorozatú függőleges marók:
VF-1, 2, 2SS, 2YT, 2SSYT, VM-2


UMC sorozat:
UMC-500, 500SS

ST sorozatú esztergákhoz:
ST-10Y, 15Y, 20, 20Y, 25, 25Y, 28, 28Y

MyHaas: Ismerkedjen meg az új flottakezeléssel

Tekintse meg a gépeire vonatkozó részletes adatokat, így a sorozatszámukat, a gyártási dátumokat, a garanciális időszakok kezdetét/végét, a termékek adatait, valamint a gép opcióinak a részleteit.

Regisztráljon most a HaasCNC.com/myhaas weboldalon



A gépek kezelése

Alakítsa igényei szerint a kezelőpultot, hogy kezelje és csoportosítsa Haas gépeit a flottáján belül (NGC és klasszikus gépeket egyaránt).

A gép tevékenységei

Naprakész eseménykövetés egyetlen gép vagy a teljes flotta vonatkozásában – mindez egy ablakban.



HaasDrop

A HaasDrop gyors és kényelmes módja képek, videók vagy akár programfájlok mobil eszközről történő továbbításának közvetlenül Haas következő generációs vezérlőegységre. Töltse le az ingyenes alkalmazást, és kezdje meg a fájlok továbbítását közvetlen a Haas vezérlőegység felé.

Helyi támogatás és egyedülálló szolgáltatás


Amikor Haas gépet vásárol, hozzáférést kap a Haas magasan képzett szervizszakembereinek és helyi gyári képviselőinek (HFO-k) nemzetközi hálózatához. Emellett az online műszaki dokumentumok, kezelői kézikönyvek és videó útmutatók a nap 24 órájában rendelkezésére állnak. Az üzembe állítástól és a képzéstől a szervizig és a műszaki támogatásig mindenben számíthat a Haasra.

Online források

Az online kézikönyvek, ábrák és útmutatók a nap 24 órájában elérhetők, hogy segítségükkel megismerhesse, üzemeltethesse és karbantarthassa Haas CNC-szerszámgépet.

Haas Platinum One-Call szolgáltatás

Professzionális szervizelést és megbízható, azonnali reagálást kaphat a folyamatok forgácsolási biztosításához.



Képesített technikusok

Minden Haas gyáriókból található egy teljes szerviz részleg, ahol a Haas által képzett és képesített személyzet dolgozik. A Haas berendezések tulajdonosait a Haas gyáriók egész világra kiterjedő hálózata látja el korszerű szervizszolgáltatásokkal.

Helyben elérhető alkatrészek

Minden Haas gyárióknak bőséges, azonnal hozzáférhető készlete van szerviz- és karbantartandó alkatrészekből. Kaliforniai központunk az esetek több mint 99%-ában már a rendelés napján útnak indítja a megrendelt pótalkatrészt a megfelelő Haas gyárióba.

Pótalkatrészek méltányos árazása

Tisztában vagyunk vele, hogy a méltányos áron elérhető pótalkatrészek rendkívül fontos részét képezik egy gép teljes értékének. Nem használjuk ki ügyfeleink szorult helyzetét. Az Ön hűsége sokkal fontosabb a számunkra.

Keresse fel a HaasCNC.com webhelyet.



HaasTooling.com

A Haas szerszámok nagy teljesítményű szármárókat, kagyló marókat, szármárófogókat és szinte minden más szerszámot forgalmaz, amelyekre az Ön gépműhelyének szüksége van! Ami eredetileg a forgácsszámokkal kezdődött, mára más szerszám kategóriákra is kiterjedt, ideértve a partnerséget olyan iparági vezetőkkel, mint a Kurt and Jergens. Csak olyan szerszámokat értékesítünk, amelyekben hiszünk, és a HaasTooling.com oldalon található minden egyes szerszám szigorú tesztelésen ment keresztül a Haas gépeken, mielőtt azokat az Ön számára elérhetővé tettük.

- Egyenesen Önhöz szállítva
- Haas gépeken tesztelt és bevált szerszámok; elérhetőek minden géphez
- Ready2Run készletek
- **4 egyszerű mód a vásárláshoz:**
- Online • Az Ön gépével • Az Ön helyi Haas gyáriókjától • A MyHaas alkalmazáson keresztül




MODELL ÚTMUTATÓ



NAGY TELJESÍTMÉNYŰ SZERSZÁMGÉPEK

AZ AUTOMATIZÁLÁS A VÉRÜNKBEN VAN



Haas Palettatárak

PALETTATÁRAK KAPHATÓK:

- | | |
|-------------|-----------|
| UMC-500/SS | EC-400 |
| UMC-750/SS | VC-400/SS |
| UMC-1000/SS | VF-2SSYT |
| UMC-1250/SS | VM-2 |

A Haas palettatár-rendszerek tökéletesek a nagy mennyiségű gyártáshoz, illetve a nagyon vegyes vagy kis mennyiségű megmunkáláshoz. Zökkenőmentesen integrálhatók a Haas vezérlővel, amely egy egyszerűsített Palettaütemezési táblázatot tartalmaz, lehetővé téve a palettaütemezési funkciókat egyetlen, külön erre szolgáló képernyőn.

A paletták ütemezhetők egyénileg a prioritás és a sorbarendezés követelményeinek megfelelően, így a nagy prioritású munkadarabok megmunkálására előbb vagy gyakrabban kerülhet sor. Az elkészült paletták automatikusan visszatérnek a tárolóhelyre, vagy elküldhetők egy védett kezelőállomásra, ahol azonnal ki- és újra rakodhatók.



Teljesen felprogramozva a Haas vezérlésen!

Haas robotcsomagok

1. csomag 7 kg kapacitású, 6-tengelyes robotrendszer
2. csomag 25 kg kapacitású, 6-tengelyes robotrendszer
3. csomag 50 kg kapacitású, 6-tengelyes robotrendszer

A Haas robotcsomagok mindenre kiterjedő robotautomatizálási megoldások a Haas-géphez. Minden benne van, amire szükség van a munkadarabok automatikus betöltéséhez és kirakásához (robot, állvány, kerítés stb.), így nem napok, hanem néhány óra alatt teljesen automatizáltan működőképes lehet.

ROBOTCSOMAGOK KAPHATÓK:

- Minden VMC a VF-1-től a VF-11-ig, továbbá a 40T és 50T modellek
- Minden VM
- UMC-350HD és UMC-500/750/1000
- Az ST-10-től az ST-35-ig minden esztergákhoz, köztük az Y-tengelyes modellek
- Mostantól elérhetők a DT-ken és a DM-eken is

TUDJON MEG TÖBBET ITT:
WWW.HAASCNC.COM

Gép kapható opcióval/opciókkal:

△ Automatikusan munkadarab-adagoló

● Palettatár

■ Robotrendszer



Kicsi

| | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------------|--|-----------|---|
| ▲ ■ VF-1 | 20" x 16" x 20" (xyz) 508 x 406 x 508 mm | ■ VF-4SS Szupersebesség | 50" x 20" x 25" (xyz) 1270 x 508 x 635 mm | ■ VF-7 | 84" x 32" x 30" (xyz) 2134 x 813 x 762 mm |
| ▲ ■ VF-2 | 30" x 16" x 20" (xyz) 762 x 406 x 508 mm | ■ VF-5 | 50" x 26" x 25" (xyz) 1270 x 660 x 635 mm | ■ VF-7/50 | 84" x 32" x 30" (xyz) 2134 x 813 x 762 mm |
| ▲ ■ VF-2SS Szupersebesség | 30" x 16" x 20" (xyz) 762 x 406 x 508 mm | ■ VF-5SS Szupersebesség | 50" x 26" x 25" (xyz) 1270 x 660 x 635 mm | ■ VF-8 | 64" x 40" x 30" (xyz) 1626 x 1016 x 762 mm |
| ■ VF-2TR 5-tengelyes | 30" x 16" x 20" (xyz) 762 x 406 x 508 mm | ■ VF-5TR 5-tengelyes | 50" x 26" x 25" (xyz) 1270 x 660 x 635 mm | ■ VF-8/50 | 64" x 40" x 30" (xyz) 1626 x 1016 x 762 mm |
| ▲ ■ VF-2YT | 30" x 20" x 20" (xyz) 762 x 508 x 508 mm | ■ VF-5XT | 60" x 26" x 25" (xyz) 1524 x 660 x 635 mm | ■ VF-9 | 84" x 40" x 30" (xyz) 2134 x 1016 x 762 mm |
| ▲ ■ VF-2SSYT Szupersebesség | 30" x 20" x 20" (xyz) 762 x 508 x 508 mm | ■ VF-5/50 | 50" x 26" x 25" (xyz) 1270 x 660 x 635 mm | ■ VF-9/50 | 84" x 40" x 30" (xyz) 2134 x 1016 x 762 mm |

Közepes

| | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------|----------------------------|--|------------|--|
| ■ VF-3 | 40" x 20" x 25" (xyz) 1016 x 508 x 635 mm | Nagy | ■ VF-5/50TR 5-tengelyes | 50" x 26" x 25" (xyz) 1270 x 660 x 635 mm | ■ VF-10 | 120" x 32" x 30" (xyz) 3048 x 813 x 762 mm |
| ■ VF-3SS Szupersebesség | 40" x 20" x 25" (xyz) 1016 x 508 x 635 mm | | ■ VF-5/50XT | 60" x 26" x 25" (xyz) 1524 x 660 x 635 mm | ■ VF-10/50 | 120" x 32" x 30" (xyz) 3048 x 813 x 762 mm |
| ■ VF-3YT | 40" x 26" x 25" (xyz) 1016 x 660 x 635 mm | | ■ VF-6 | 64" x 32" x 30" (xyz) 1626 x 813 x 762 mm | ■ VF-11/50 | 120" x 40" x 30" (xyz) 3048 x 1016 x 762 mm |
| ■ VF-3SSYT Szupersebesség | 40" x 26" x 25" (xyz) 1016 x 660 x 635 mm | | ■ VF-6SS Super Speed | 64" x 32" x 30" (xyz) 1626 x 813 x 762 mm | VF-12 | 150" x 32" x 30" (xyz) 3810 x 813 x 762 mm |
| ■ VF-3YT/50 | 40" x 26" x 25" (xyz) 1016 x 660 x 635 mm | | ■ VF-6TR 5-tengelyes | 64" x 32" x 30" (xyz) 1626 x 813 x 762 mm | VF-12/50 | 150" x 32" x 30" (xyz) 3810 x 813 x 762 mm |
| ■ VF-4 | 50" x 20" x 25" (xyz) 1270 x 508 x 635 mm | | ■ VF-6/50 | 64" x 32" x 30" (xyz) 1626 x 813 x 762 mm | VF-14/40 | 150" x 40" x 30" (xyz) 3810 x 1016 x 762 mm |
| | | | ■ VF-6/50TR 5-tengelyes | 64" x 32" x 30" (xyz) 1626 x 813 x 762 mm | VF-14/50 | 150" x 40" x 30" (xyz) 3810 x 1016 x 762 mm |

Szerszámműzem sorozat

| | | |
|------------------------|--|--|
| TM-0 | 20" x 12" x 16" (xyz) 508 x 305 x 406 mm | |
| TM-0P Szerszámváltó | 20" x 12" x 16" (xyz) 508 x 305 x 406 mm | |
| TM-1 | 30" x 16" x 16" (xyz) 762 x 406 x 406 mm | |
| TM-1P Szerszámváltó | 30" x 16" x 16" (xyz) 762 x 406 x 406 mm | |
| TM-2 | 40" x 16" x 16" (xyz) 1016 x 406 x 406 mm | |
| TM-2P Szerszámváltó | 40" x 16" x 16" (xyz) 1016 x 406 x 406 mm | |

Robot Csomagok

- csomag 7 kg kapacitású, 6-tengelyes robotrendszer
- csomag 25kg kapacitású, 6-tengelyes robotrendszer
- csomag 50kg kapacitású, 6-tengelyes robotrendszer

Teljesen integrált a Haas vezérléssel. Nincs szükség külső fél integrációjára.

Formázógépek

| | | | |
|----------|---|--------|--|
| ▲ ■ VM-2 | 30" x 20" x 20" (xyz) 762 x 508 x 508 mm | ■ VM-3 | 40" x 26" x 25" (xyz) 1016 x 660 x 635 mm |
| | | ■ VM-6 | 64" x 32" x 30" (xyz) 1626 x 813 x 762 mm |

Kettős palettás VMC-k

| | |
|------------|---|
| ● VC-400 | 22" x 16" x 20" (xyz) 559 x 406 x 508 mm |
| ● VC-400SS | 22" x 16" x 20" (xyz) 559 x 406 x 508 mm |

Extranagy VMC

| | |
|------|---|
| VS-1 | 100" x 50" x 50" (xyz) 2540 x 1270 x 1270 mm |
| VS-3 | 150" x 50" x 50" (xyz) 3810 x 1270 x 1270 mm |

Univerzális gépek

| | | | |
|---------------------------------|--|--|--|
| UMC-350 SK-30 | 15" x 14" x 12" (xyz) 381 x 356 x 305 mm | ■ UMC-350HD SK-40 | 15" x 14" x 12" (xyz) 381 x 356 x 305 mm |
| ■ UMC-500 | 24" x 16" x 16" (xyz) 610 x 406 x 406 mm | ■ UMC-500SS Szupersebesség | 24" x 16" x 16" (xyz) 610 x 406 x 406 mm |
| ■ UMC-750 | 30" x 20" x 20" (xyz) 762 x 508 x 508 mm | ■ UMC-750SS Szupersebesség | 30" x 20" x 20" (xyz) 762 x 508 x 508 mm |
| ■ UMC-1000 | 40" x 25" x 25" (xyz) 1016 x 635 x 635 mm | ■ UMC-1000SS Szupersebesség | 40" x 25" x 25" (xyz) 1016 x 635 x 635 mm |
| ■ UMC-1000-P Profilozás | 40" x 25" x 25" (xyz) 1016 x 635 x 635 mm | ■ UMC-1000SS-P Szupersebesség + profilozás | 40" x 25" x 25" (xyz) 1016 x 635 x 635 mm |
| ■ UMC-1250 | 50" x 30" x 28" (xyz) 1270 x 762 x 711 mm | ■ UMC-1250SS Szupersebesség | 50" x 30" x 28" (xyz) 1270 x 762 x 711 mm |
| ■ UMC-1500-DUO Dúalis asztal | 60" x 20" x 20" (xyz) 1524 x 508 x 508 mm | ■ UMC-1500SS-DUO Dúalis asztal Super Speed | 60" x 20" x 20" (xyz) 1524 x 508 x 508 mm |

Mini Marók

| | |
|-----------------|--|
| Minimaró | 16" x 12" x 10" (xyz) 406 x 305 x 254 mm |
| Minimaró | 220" x 16" x 14" (xyz) 508 x 406 x 356 mm |
| Szupermini maró | 16" x 12" x 10" (xyz) 406 x 305 x 254 mm |
| Szupermini maró | 220" x 16" x 14" (xyz) 508 x 406 x 356 mm |
| Minimaró-EDU | 16" x 12" x 10" (xyz) 406 x 305 x 254 mm |

Asztali maró

| | |
|--------------|--|
| Asztali maró | 6" x 10" x 3" (xyz) 152 x 254 x 76 mm |
|--------------|--|

Állványzat sorozatok

| | |
|-------------------------|---|
| GR-510 | 121" x 61" x 11" (xyz) 3073 x 1549 x 279 mm |
| GR-712 | 145" x 85" x 11" (xyz) 3683 x 2159 x 279 mm |
| GM-2 3-tengelyes | 145" x 87,5" x 22" (xyz) 3683 x 2223 x 559 mm |
| GM-2-5AX 5-tengelyes | 145" x 87,5" x 39,4" (xyz) 3683 x 2223 x 1000 mm |

Kompakt marók

| | |
|------|---|
| CM-1 | 12" x 10" x 14" (xyz) 305 x 254 x 356 mm |
|------|---|

| | |
|--------------------|---|
| ■ DT-1 SK-30 | 20" x 16" x 15,5" (xyz) 508 x 406 x 394 mm |
| ■ DT-2 SK-30 | 28" x 16" x 15,5" (xyz) 711 x 406 x 394 mm |
| ■ DM-1 SK-40 | 20" x 16" x 15,5" (xyz) 508 x 406 x 394 mm |
| ■ DM-2 40 kúpos | 28" x 16" x 15,5" (xyz) 711 x 406 x 394 mm |

ST sorozat

Alapkitételű

| | |
|------------|--|
| ■ ST-10* | 12" x 16" (max kap.) 305 x 406 mm |
| ■ ST-15* | 12" x 16" (max kap.) 305 x 406 mm |
| ▲ ■ ST-20* | 13" x 22,5" (max kap.) 330 x 572 mm |
| ▲ ■ ST-25* | 13" x 22,5" (max kap.) 330 x 572 mm |
| ▲ ■ ST-28* | 13" x 22,5" (max kap.) 330 x 572 mm |
| ■ ST-30* | 15" x 32,5" (max kap.) 381 x 826 mm |
| ■ ST-35* | 15" x 32,5" (max kap.) 381 x 826 mm |

Y-tengely

| | |
|-------------|---|
| ▲ ■ ST-10Y* | 12" x 16" (max kap.) 305 x 406 mm |
| ▲ ■ ST-15Y* | 12" x 16" (max kap.) 305 x 406 mm |
| ▲ ■ ST-20Y* | 11,75" x 22,5" (max kap.) 298 x 572 mm |
| ▲ ■ ST-25Y* | 11,75" x 22,5" (max kap.) 298 x 572 mm |
| ▲ ■ ST-28Y* | 11,75" x 22,5" (max kap.) 298 x 572 mm |
| ■ ST-30Y* | 13,75" x 32,5" (max kap.) 349 x 826 mm |
| ■ ST-35Y* | 13,75" x 32,5" (max kap.) 349 x 826 mm |

Kettős orsó

| | |
|--------|--------------------------------------|
| DS-30Y | 18" x 23" (max kap.) 457 x 584 mm |
|--------|--------------------------------------|

Nagy átmenőfurat

| | |
|--------|---|
| ST-40 | 25,5" x 44" (max kap.) 648 x 1118 mm |
| ST-40L | 25,5" x 80" (max kap.) 648 x 2032 mm |
| ST-45 | 25,5" x 44" (max kap.) 648 x 1118 mm |
| ST-45L | 25,5" x 80" (max kap.) 648 x 2032 mm |
| ST-55 | 25,5" x 80" (max kap.) 648 x 2032 mm |

Hosszú gépágyas modellek

| | |
|-----------|--|
| ■ ST-10L | 12" x 32,5" (max kap.) 305 x 826 mm |
| ■ ST-10LY | 12" x 32,5" (max kap.) 305 x 826 mm |
| ■ ST-15L | 12" x 32,5" (max kap.) 305 x 826 mm |
| ■ ST-15LY | 12" x 32,5" (max kap.) 305 x 826 mm |
| ■ ST-20L | 13" x 42,5" (max kap.) 330 x 1080 mm |
| ■ ST-20LY | 13" x 42,5" (max kap.) 330 x 1080 mm |
| ■ ST-25L | 13" x 42,5" (max kap.) 330 x 1080 mm |
| ■ ST-25LY | 11,75" x 42,5" (max kap.) 298 x 1080 mm |
| ■ ST-28L | 13" x 42,5" (max kap.) 330 x 1080 mm |
| ■ ST-28LY | 11,75" x 42,5" (max kap.) 298 x 1080 mm |
| ■ ST-30L | 15" x 62,5" (max kap.) 381 x 1588 mm |
| ■ ST-30LY | 13,75" x 62,5" (max kap.) 349 x 1588 mm |
| ■ ST-35L | 15" x 62,5" (max kap.) 381 x 1588 mm |
| ■ ST-35LY | 13,75" x 62,5" (max kap.) 349 x 1588 mm |

Automata eszterga

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| CL-1 1" rúd (25 mm) | 1" x 8" (max kap.) 25,4 x 203 mm |
|------------------------|-------------------------------------|

EC sorozat

| | |
|--------------------------------------|--|
| ● EC-400 SK-40 | 22" x 25" x 22" (xyz) 559 x 635 x 559 mm |
| EC-500 SK-40 | 32" x 25" x 28" (xyz) 813 x 635 x 711 mm |
| EC-500/50 SK-50 | 32" x 25" x 28" (xyz) 813 x 635 x 711 mm |
| EC-630 SK-50 | 40" x 37" x 40" (xyz) 1016 x 940 x 1016 mm |
| EC-1600 SK-50 | 64" x 50" x 32" (xyz) 1626 x 1270 x 813 mm |
| EC-1600ZT SK-50 | 64" x 50" x 40" (xyz) 1626 x 1270 x 1016 mm |
| EC-1600ZT-5AX 5-tengelyes / SK-50 | 64" x 50" x 40" (xyz) 1626 x 1270 x 1016 mm |

VR-sorozat

| | |
|-------|---|
| VR-8 | 64" x 40" x 42" (xyz) 1626 x 1016 x 1067 mm |
| VR-9 | 84" x 40" x 42" (xyz) 2134 x 1016 x 1067 mm |
| VR-11 | 120" x 40" x 42" (xyz) 3048 x 1016 x 1067 mm |
| VR-14 | 150" x 40" x 42" (xyz) 3810 x 1016 x 1067 mm |

FORGÓASZTALOK ÉS INDEXELŐK

Kis forgóasztal

| | |
|---|--|
| HRT100 HRT160 HRT160SP HRT160SS HRC160 HRT160-2 HRTA5 | |
|---|--|

Egyorsós

| | |
|-------------------------|--|
| HA5C HA5C-T HA5CS | |
|-------------------------|--|

Többsorsós

| | |
|---|--|
| HA5C2 HA5C2-T HA2TS HA5C3 HA5C4 | |
|---|--|

Forgócsap

| | |
|---|--|
| TR160 TR160-2 TR200Y TR210 TR310 TR500SS | |
|---|--|

Billenő forgóasztal

| | |
|---|--|
| TRT70 TRT100 TRT160 TRT210 TRT310 | |
|---|--|

Átmenőfuratos forgóasztal

| | |
|----------------|--|
| TH240 TH450 | |
|----------------|--|

Billentés-indexelő

| | |
|-----------------------------|--|
| T5C T5C2 T5C3 T5C4 | |
|-----------------------------|--|

Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termékjellemzők értesítés nélkül változhatnak. A megjelenített gépek nem méretarányosak. Egyes modellek nem minden régióban érhetők el. Az elérhetőségről érdeklődjön a helyi HFO-nál.

*Felületkezelő ellenorsó kapható, de nem kompatibilis az APL-lel.